



WH11100300B



**basico ENC 77x77mm: S1(3+3)/1x lumineux Plaque de fixat. + disque frontal Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL

9010

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Profondeur de montage

13 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage

Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation

Double interrupteur va-et-vient S1

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----