



WH11100300A



**basico: Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux avec face pour combinaison Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base
--	-----------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Dimensions

Dimensions	46 x 58 mm
------------	------------

Profondeur de montage	13.1 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

#### Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Type de commutation	Double interrupteur va-et-vient S1
---------------------	------------------------------------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----