



WH11100300C



basico encastré complet: Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL

9010

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
------------	------------

Profondeur de montage

13 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

34 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage

Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation

Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----