



XEVI1R22T2

Ladestation witty share bis 22kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Ladesteckdose

#### Technische Eigenschaften

##### Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	11 - 22 kW

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

##### Anschlussmöglichkeiten

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

##### Funktionen

Mit Lastmanagement	Ja
--------------------	----

##### Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

##### Abmessungen

Abmessungen	549 x 237 mm
Höhe	549 mm
Breite	237 mm
Tiefe	173 mm

##### Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

##### Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

##### Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----