



REU042Y



Ruftaster mit LED-Namensschild 2/1 EB 2Draht ONE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	85 x 85 mm
Höhe	85 mm
Breite	85 mm

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Bedienelemente und Anzeigen

Ruftaster Schließzeit	3 s
Anzahl Ruftasten	2

Funktionen

Funktion	Klingeln
----------	----------

Einstellungen

Anzahl der Benutzer	2
---------------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja