

TS sensor.tebis 4E, rond, noir, grave

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

Puissance

Courant absorbé	12,50 mA
-----------------	----------

Dimensions

Hauteur	160 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	5,70 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matériau	Verre
Finition	Brillant Mat

Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Textes

Fonction	Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
Mode d'installation	Pour montage vertical
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe