



EE171



## Programmeerbare schemerschakelaar digitaal, incl. opbouwsensor

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale spanning U <sub>e</sub> | 230 - 230 V |
|----------------------------------|-------------|

#### Instellingen

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Vertragingstijd inschakelen | 15 s |
|-----------------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -10 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -20 - 60 °C |

#### Aansluiting

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Teksten

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Montagewijze  | Voor montage op DIN-rail<br>Verlengingssensor voor wand- en plafondmontage |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                                                         |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 85 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Diepte  | 65 mm |