



G4303ANTH

Steckdose Master/Slave Wago Stecktechnik halogenfrei frontlastend anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	50 mm
Tiefe	55 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Vorne
----------------------	-------

Konnektivität

Montageart	Anreihbar Schnappbefestigung
------------	---------------------------------

Zubehör

Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen
-----------------	---------------------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abbildungen | Zeichnungen

