



75342101



Schaltaktor 2fach UP KNX lichtgrau

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS

Konnektivität

Mit Bussystem KNX

Ja

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Abmessungen

Höhe

29 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom

4 A

Werkstoff

Farbe

Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Elektrischer Strom

Busstromaufnahme im Leerlauf

5 mA

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe

600 - 600 W

230 V Glüh- und Halogenlampen

600 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 230 V

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Texte

Anschlussart

Mit Schraubklemmen