




UDS3070120

**Universal-Bodendose mit Stahlblechschalung Größe 3 498x498x(70-120)mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Länge              | 498 mm      |
| Mindestestrichhöhe | 70 mm       |
| Nivellierbereich   | 70 - 120 mm |
| Nenngröße          | 340 mm      |

**Einsatzbedingungen**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 1,5 kN |
|--------------------------------------|--------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Geeignet für Dichtungseinbau | Nein |
| Mit Bodenplatte              | Ja   |
| Montagedeckelaufnahme        | Ja   |

**Werkstoff**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Werkstoff Seitenwand | Stahl |
| Werkstoff            | Stahl |

**Abdeckung, Tür**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Deckelausführung | Blind |
|------------------|-------|

**Funktionen**

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil            | Nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | Nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | Ja   |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

