




UDS3070120

Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	498 mm
Hauteur minimale de la chape	70 mm
Plage de nivellement	70 - 120 mm
Taille nominale	340 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1,5 kN
---	--------

Équipement

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de fond	Oui
Insertion du couvercle de montage	Oui

Matière

Matériau de la paroi latérale	Acier
Matériau	Acier

Couvercle, porte

Type de couvercle	Aveugles
-------------------	----------

Fonctions

Séparation possible du couvercle de la base	Non
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	Non
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

