




UDS3070120

Universele vloerdoos met stalen bekisting grootte 3 498x498x(70-120)mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Lengte	498 mm
Minimale dekvloerhoogte	70 mm
Nivelleerbereik	70 - 120 mm
Nominale grootte	340 mm

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

Uitrusting

Geschikt voor installatieafdichting	Nee
Met bodemplaat	Ja
Montage deurhouder	Ja

Materiaal

Materiaal zijwand	Staal
Materiaal	Staal

Deksel, deur

Type deur	Jaloezie
-----------	----------

Funcities

Ontkoppelmogelijkheid deur van bodemdeel	Nee
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten	Nee
Geschikt voor verzonken vloergoot	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

