



UDS3070120

tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa z blachy stalowej rozmiar 3 70-120mm

Właściwości techniczne

Wymiary

Długość	498 mm
Minimalna wysokość posadzki	70 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	70 - 120 mm
Rozmiar nominalny	340 mm

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN
--	--------

Sprzęt

Nadaje się do plombowania instalacji	Nie
Z blaszaną podłogą	Tak
Uchwyt montażowy pokrywy	Tak

Materiały

Materiał ścianki bocznej	Stal
Materiał	Stal

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Zaślepka
-------------	----------

Funkcje

Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy	Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych	Nie
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe	Tak

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

