




UDS3070120

Nivelirajući donji element podne kutije sa pločom, sa kralama 70-120 mm, vel. 3

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dužina                   | 498 mm      |
| Minimalna visina estriha | 70 mm       |
| Raspon niveliranja       | 70 - 120 mm |
| Nominalna veličina       | 340 mm      |

##### Uvjeti korištenja

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Vertikalno opterećenje na maloj površini | 1,5 kN |
|------------------------------------------|--------|

##### Oprema

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Prikladno za plombiranje instalacije | Ne |
| Sa donjom pločom                     | Da |
| Uklapanje poklopca za montažu        | Da |

##### Materijali

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Materijal bočnog zida | Željezo |
| Materijal             | Željezo |

##### Poklopac, vrata

|                |         |
|----------------|---------|
| Vrsta poklopca | Slijepi |
|----------------|---------|

##### Funkcije

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Odvajanje poklopca od baze moguće     | Ne |
| Prikladno za podne kanale (zatvoreno) | Ne |
| Prikladno podni kanal udubljen        | Da |

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |