



UDS3070120

**ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 498x498mm ΥΨΟΣ 70-120mm**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Μήκος	498 mm
Ελάχιστο ύψος διάστρωσης	70 mm
Ρύθμιση ύψους	70 - 120 mm
Ονομαστικό μέγεθος	340 mm

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	1,5 kN
--	--------

**Εξοπλισμός**

Κατάλληλο για σφράγιση εγκατάστασης	Όχι
Με κάτω πλάκα	Ναι
Τοποθέτηση καλύμματος τοποθέτησης	Ναι

**Υλικά**

Υλικό πλευρικού τοιχώματος	Μεταλλικό
Υλικό	Μεταλλικό

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος καπακιού	τυφλό
----------------	-------

**Λειτουργίες**

Πιθανή αποσύνδεση του καλύμματος από τη βάση	Όχι
Κατάλληλο για υπόδαπεδα κανάλια με κλειστή επάνω επιφάνεια	Όχι
Κατάλληλο για ενδοδαπέδιο κανάλι ρυθμιζόμενου βάθους	Ναι

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

**Εικονογραφήσεις | Σχέδια**

