




GR0802ALAN

Technické vlastnosti

Rozměry

Délka	103 mm
Šířka víka	80 mm
Průměr otvoru	0 mm
Výška otvoru	55 mm
Šířka otvoru	55 mm
Počet jednotek	1

Konfigurace

Typ zařízení (přístrojová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)	Zařízení s centrální deskou
Překrývání	Ano

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Lakované
Barva	Hliník
Kód RAL	9006

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

