



**Tür, volta, APV, 4-reihig, Stahlblech, mit Türschild**

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 620 mm |
| Breite | 285 mm |
| Tiefe  | 36 mm  |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlosser         | 0    |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| RAL Nummer | 9010        |
| Farbe      | Reinweiß    |
| Werkstoff  | Metall      |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Architektur**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Links |
|---------------------|-------|

**Sicherheit**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30              |
| Schließungstyp                 | Schnappverschluss |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 4 |
|---------------|---|

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Installation, Montage**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
|---------------------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |