



VA48T

**Vrata, puna, Volta, NŽ, 4 reda, čelik**

**Tehničke karakteristike**

**Kompatibilnost**

Prikladno za tip ormara	Nadgradno/NŽ
-------------------------	--------------

**Dimenzije**

Visina	620 mm
Širina	285 mm
Dubina	36 mm

**Poklopac, vrata**

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

**Materijali**

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Metal
Obrada	Neobrađeno

**Arhitektura**

Položaj vrata ormara	Lijevo
----------------------	--------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava

**Oprema**

Broj redova	4
-------------	---

**Povezivost**

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da