



VA48T

Технічні характеристики

Сумісність

Підходить для типу корпусу Поверхневий монтаж

Розміри

Висота 620 mm
Ширина 285 mm
Глибина 36 mm

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні
Кількість дверей шафи 1
Кількість замків 0

Матеріали

Код RAL 9010
Colour Чистий білий
Матеріал Метал
Обробка Необроблений

Архітектура

Позиція дверей шафи Зліва

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP30
Тип блокування Замикається на замок

Обладнання

Кількість рядів щита 4

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Sustainability

Без галогену Так
REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так