



REU044Y



## Ruftaster mit LED-Namensschild 4/1 EB 2Draht ONE

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Abmessungen	85 x 85 mm
Höhe	85 mm
Breite	85 mm

#### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

#### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Ruftaster Schließzeit	3 s
Anzahl Ruftasten	4

#### Funktionen

Funktion	Klingeln
----------	----------

#### Einstellungen

Anzahl der Benutzer	4
---------------------	---

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja