



REU044X



Module d'appel 2 fils 4 boutons poussoirs porte nom LED one

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions	85 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP
---	----

Commandes et indicateurs

Temps de fermeture du poussoir d'appel	3 s
Nombre de boutons d'appels	4

Fonctions

Fonction	Sonnerie
----------	----------

Réglages

Nombre d'utilisateurs	4
-----------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui