



REU044X



4-voudige drukknopmodule, 2-draads, voor deurstation elcom.one

Technische eigenschappen

Afmetingen

Afmetingen	85 x 85 mm
Hoogte	85 mm
Breedte	85 mm

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Compatibiliteit

Installatietechniek voor deurcommunicatie	IP
---	----

Bediening en signalering

Sluitingstijd oproepstoets	3 s
Aantal beltoetsen	4

Functies

Functie	Aanbellen
---------	-----------

Instellingen

Aantal gebruikers	4
-------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-30 - 80 °C

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja