



LT0054

**Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm<sup>2</sup>, Abgang unten**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	100 A
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947	1,20 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	100 A

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH000
-----------------	-------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	4,50 - 4,50 Nm
----------------------	----------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	13 W
---------------------------------------	------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1700
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	300
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4	2000

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP3X
--------------------------------	------

**Abmessungen**

Höhe	216 mm
Breite	53 mm
Tiefe	106 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Sammelschienensystem
-------------	----------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja