



LT0054

NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 40mm, spodem 50mm2

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	100 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	1,20 kA
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	100 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH000
-------------------	-------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	2.5 - 50 mm ²
Průřez plného vodiče	2.5 - 50 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	4,50 - 4,50 Nm
----------------------------	----------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	13 W
--	------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	1700
Elektrická životnost v počtu cyklů	300
Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4	2000

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP3X
-----------------	------

Rozměry

Výška	216 mm
Šířka	53 mm
Hloubka	106 mm
Vzdálenost přípojníc	40 mm

Instalace, montáž

Montáž	Systém přípojníc
--------	------------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano