



WH36627300Q

robusto AP Gr.1 komplett: Feucht-Steckdose 2x Typ 23 IP21 Signalweiss

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Weiss |
| RAL Nummer | 9003 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 86 mm |
| Breite | 86 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |

Anschluss

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm ² |
|-------------------|---------------------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 23 |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP21 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Texte

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |

Geeignet für
robusto Aufputz

Nachhaltigkeit
RoHS-konform Ja