



FC333

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 600mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 600 mm |
| Largeur    | 620 mm |
| Profondeur | 51 mm  |

#### Couvercle, porte

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui                   |
| Nombre de portes               | 1                     |
| Type de porte                  | Porte de verrouillage |
| Nombre de serrure de la porte  | 1                     |

#### Matière

|            |           |
|------------|-----------|
| Code RAL   | 9010      |
| Couleur    | Blanc pur |
| Traitement | Laqué     |

#### Sécurité

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Classe de protection      | Classe I           |
| Classe de protection (IP) | IP43               |
| Type de verrouillage      | Verrou 1/4 de tour |

#### Equipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
|---------------------------|---|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|