



FC333

**Porte transparente Quadro4 p 51mm h 450mm l 620mm 20 verre trempé 3mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	450 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	51 mm

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Traitement	Thermolaquage

**Sécurité**

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP43
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour

**Equipement**

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----