



FC342

### Porte transparente Quadro4 p 51mm h 750mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	750 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	51 mm

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

##### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Traitement	Laqué

##### Sécurité

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP43
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour

##### Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----