Scheda tecnica del prodotto
HXA013H



HXA013H

Bobina di minima tensione 100-120V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630

Caratteristiche tecniche

Potenza	
Assorbimento potenza di spunto	1,40 VA
Perdita di potenza a IN	1,40 W
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
Condizioni di impiego	
Tensione di comando AC	110 - 120 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale d'impiego CA	110 - 120 V
Funzioni	
Ritardato	No
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz