



WL1140



Zásuvka se zemnicím kolíkem, s clonkami a víčkem, bezšroubová, bílá lesk lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 35 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Bílá
9016
Povrchová úprava Lesklý
Materiál Kov
Umělá hmota
Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm
Šířka 71 mm
Hloubka 47 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Připojení Push-in
Upevnění pomocí třmenů Ano
Druh montáže Upevnění příchytkou
Šroubovací přípojka
Typ konektoru/zástrčky USB Bez

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka Ne
Se zavěšeným víkem Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano
Se signálním světlem Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne
Předem vybaveno Výstup zásuvky

Kryt, dveře

Typ víka Výklopný kryt se vrátí zpět

Kapacita

Počet modulů 0

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano
Mechanická odolnost IK IK02
Stupeň krytí IP IP20
Použitelné ve vyšší třídě IP IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

Funkce

S funkčním osvětlením	Ne
-----------------------	----

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Vhodné pro

lumina

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----