



M-TSEVG8020

Porte transparente IP55 avec verre Sécurit décalée 800x2000 (lxh) laqué

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1896 mm
Largeur	795 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Butée de porte

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Traitements de surface	Thermolaquage

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------