



LD046

Gniazdo bezp. z tworzywa D02/3 E18 3P SIS 63A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm<sup>2</sup>

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Prąd znamionowy                         | 63 A |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 2 A  |
|                                         | 4 A  |
|                                         | 6 A  |
|                                         | 10 A |
|                                         | 16 A |
|                                         | 20 A |
|                                         | 25 A |
|                                         | 32 A |
|                                         | 35 A |
|                                         | 40 A |
|                                         | 50 A |
|                                         | 63 A |

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

##### Instalacja, montaż

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Sposób montażu              | Szyna DIN  |
| Nominalny moment dokręcania | 2,5 - 3 Nm |

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Typ złącza/wtyku wejściowego              | Zacisk kłatkowy          |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

##### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 28,50 W |
|----------------------------------------------|---------|

##### Bezpiecznik

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | D02 |
|---------------------------------|-----|

##### Dostarczane wyposażenie

|           |     |
|-----------|-----|
| Z pokrywą | Tak |
|-----------|-----|

##### Bezpiecznik

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

##### Wymiary

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Wysokość                  | 72 mm |
| Szerokość                 | 79 mm |
| Długość                   | 62 mm |
| Odległość szyn zbiorczych | 35 mm |

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |