



LD046

Zekeringhouder D02 kunststof, 3-polig, SIS/D02/3

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	2,5 - 3 NM

Aansluiting

Type connector/steker ingang	Steekklem
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 35 mm ²

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	28,50 W
----------------------------------	---------

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	D02
Kenmerken zekering	gG

Afmetingen

Hoogte	72 mm
Breedte	79 mm
Lengte	62 mm
Afstand railsysteem	35 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja