



ATA125019016

LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x50 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	13 mm
Breedte	52 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	550 - 550 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	3
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 - 2
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

