



LD047

**Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	2,5 - 3 Nm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	8,70 W
---------------------------------------	--------

**Lieferumfang**

Mit Deckel	Ja
------------	----

**Sicherung**

Sicherungsgröße	D01
Sicherungscharakteristik	gG

**Abmessungen**

Höhe	72 mm
Breite	79 mm
Länge	62 mm
Abstand Sammelschienen	35 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja