



LD047

Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 35 mm², s krytem

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
Jmenovitý utahovací moment	2,5 - 3 Nm

Připojení

Typ vstupního konektoru/zástrčky	Klecová svorka
Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 35 mm ²

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	8,70 W
--	--------

Rozsah dodávky

S krytem	Ano
----------	-----

Pojistka

Velikost pojistky	D01
Charakteristika pojistek	gG

Rozměry

Výška	72 mm
Šířka	79 mm
Délka	62 mm
Vzdálenost přípojníc	35 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano