



FW412FT

Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	4
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	48
--------------	----

Rozměry

Výška	842 mm
Šířka	406 mm
Hloubka	121 mm
Vestavěná výška	770 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	334 mm
Vestavěná hloubka	110 mm
Počet jednotek šířky	12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Připojení

Počet vstupů potrubí	2
----------------------	---

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Bez zámku