



301640

**Interruttore deviatore con lente rossa di controllo a parete bianco**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Materiali**

Colore Bianco

Codice RAL 1013

finitura superficiale Opaco

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 61 x 61 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Illuminabile con gruppo fluorescente e a incandescenza con morsetto N  
Con gruppo fluorescente con morsetto N nr. ord. 1675  
Per illuminazione e commutazione di controllo

Tipo di commutazione Deviatore

**Sostenibilità**

Conformità ROHS Sì