



301640

Interruttore deviatore con lente rossa di controllo a parete bianco**Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base con alloggiamento completo
---------------------------	--

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Serie

Serie	61 x 61 mm
Profondità di installazione	0 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Illuminazione	Illuminabile con gruppo fluorescente e a incandescenza con morsetto N Con gruppo fluorescente con morsetto N nr. ord. 1675 Per illuminazione e commutazione di controllo
Tipo di commutazione	Deviatore

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----