



301640

Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Bijelo

RAL kod 1013

Obrada površine Mat

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element s kompletnim kućištem

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 61 x 61 mm

Ugrađena dubina 0 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Može se osvijetliti pomoću neonske svjetiljke sa N-klemom
Sa jedinicom neonske svjetiljke sa N-klemom šifra 1675
Za nadzorni i krug rasvjete

Promjena načina rada Izmjenični

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da