



WUE34

Botão duplo c/ pos.intermédia, 4 saídas

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão simples
Número de polos	1

Materiais

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Dimensões

Altura	35 mm
Largura	71 mm
Profundidade	23 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------