



WUE34

Botão duplo c/ pos.intermédia, 4 saídas

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

Número de polos 1

Materiais

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 35 mm

Largura 71 mm

Profundidade 23 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

Conetividade

Tipo de ligações QuickConnect

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C