



WUE36

### Wipp-Taster-Einsatz, Wechsel-/Wechseltaster, 10 A, 250 V AC

#### Technische Eigenschaften

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzeltaster
-----------------------	--------------

Polanzahl

1

##### Werkstoff

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

##### Abmessungen

Höhe	35 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	23 mm
-------	-------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ein Zubehör
-----------------	-------------

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

##### Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
--------------	--------------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

##### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------