



WUE36

Wipp-Taster-Einsatz, Wechsel-/Wechseltaster, 10 A, 250 V AC

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Einzeltaster

Polanzahl 1

Werkstoff

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 35 mm

Breite 71 mm

Tiefe 23 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ein Zubehör

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Konnektivität

Anschlussart quickconnect

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 35 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck