



WUE36

## Botão inversor duplo

### Características técnicas

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

Número de polos 1

#### Materiais

Tratamento Sem tratamento

#### Dimensões

Altura 35 mm

Largura 71 mm

Profundidade 23 mm

#### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

#### Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso Como acessório

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

#### Conetividade

Tipo de ligações QuickConnect

#### Segurança

Índice de proteção IP IP20

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

#### Texto

Impressão Sem gravação