



WUE38

Wipp-Taster-Einsatz, Wechsler mit N-Leiter, 10 A, 250 V AC

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzeltaster
-----------------------	--------------

Polanzahl

1

Werkstoff

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	35 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	23 mm
-------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ein Zubehör
-----------------	-------------

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Ausführung Taster	Einzeltaster
-------------------	--------------

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
--------------	--------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----