



LD042

**Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Nennstrom                        | 16 A |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 A  |
|                                  | 4 A  |
|                                  | 6 A  |
|                                  | 10 A |
|                                  | 16 A |

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 1 |
|-----------|---|

**Installation, Montage**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Montage auf          | DIN Schiene |
| Nominales Drehmoment | 2,5 - 3 Nm  |

**Anschluss**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Eingang             | Käfigklemme              |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 2,90 W |
|---------------------------------------|--------|

**Lieferumfang**

|            |    |
|------------|----|
| Mit Deckel | Ja |
|------------|----|

**Sicherung**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sicherungsgröße          | D01 |
| Sicherungscharakteristik | gG  |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
| Länge  | 63 mm |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |