



LD042

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	2.5 - 3 Nm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1.5 - 35 mm ²

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.90 W
---------------------------------------	--------

Lieferumfang

Mit Deckel	Ja
------------	----

Sicherung

Sicherungsgrösse	D01
Sicherungscharakteristik	gG

Abmessungen

Höhe	72 mm
Breite	27 mm
Länge	63 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja