



LD042

Säkringshållare D01 (E14), 1 x 16 A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Märkström för säkringsinsats	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Installation, montering

Montering	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	2,5 - 3 Nm

Anslutning

Anslutningstyp ingång	Korgklämma
Area flexibel ledare	1.5 - 35 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,90 W
--	--------

Leveransens omfattning

Med lock	Ja
----------	----

Säkring

Säkringsstorlek	D01
Säkringens karakteristik	gG

Dimensioner

Höjd	72 mm
Bredd	27 mm
Längd	63 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja