



WH11186900A

basico: Poussoir à clé/1p/ 1->0 /sans cylindre avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

25 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Clé

Nombre de pôles

1

Matière

Couleur

Blanc

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

46 mm

Largeur

58 mm

Profondeur

80.5 mm

Profondeur de montage

8.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

72 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir

Double bouton-poussoir

Contact d'acquittement

Non

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Textes

Inscription

Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Type de commutation

Contact inverseur avec position nulle 1-pôle